

H2,5/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
Rendelési szám	0186100000
Típus	H2,5/12
GTIN (EAN)	4008190172954
Qty.	1000 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.11 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	3.4 mm	L1, mm	12.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Csupaszolási hossz	12 mm
Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

