

**G 25/10.0A/M RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25
Rendelési szám	<a href="#">0193100000</a>
Típus	G 25/10.0A/M RT
GTIN (EAN)	4008190023799
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0.1968 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	1.3 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín	Világosszürke
------	---------------

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

## Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	10 A
---------------------	-------	---------------	------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		