

D 2 MK5/2 PA/NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Kapocsfedél, fehér, PA 66, Magasság: 4000 mm, Szélesség: 18 mm, Mélység: 7.7 mm, V-2 |
| Rendelési szám | 0244060000 |
| Típus | D 2 MK5/2 PA/NA |
| GTIN (EAN) | 4008 19007 1844 |
| Qty. | 50 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 7.7 mm | Mélység (coll) | 0.3031 inch |
| Magasság | 4000 mm | Magasság (coll) | 157.48 inch |
| Szélesség | 18 mm | Szélesség (coll) | 0.7087 inch |
| Nettó tömeg | 1.72 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Alapanyag | PA 66 | Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|----------|-------------|----------|--------------|
| Változat | Tartósínhez | Tartósín | Rögzítőlemez |
|----------|-------------|----------|--------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

Méretek

| | |
|------------------|-------|
| Rögzítési mérete | 12 mm |
|------------------|-------|

Névleges adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Szennyezés súlyossága | 3 |
|-----------------------|---|

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|
| Csatlakozások száma | 4 | Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm |
|---------------------|---|------------|--------------|

Általános

| | | | |
|---------------------|--------------------|----------|--------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Tartósín | Rögzítőlemez |
|---------------------|--------------------|----------|--------------|

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |