



0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

### Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">0244100000</a>
Típus	H4,0/12
GTIN (EAN)	4008190179830
Qty.	1000 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.19 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	4 mm	L1, mm	12.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Csupaszolási hossz	12 mm
Vezeték-keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

