

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehető - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2,5 - 5 mm, 6 x 4,2 mm, sárga |
| Rendelési szám | 0252711730 |
| Típus | CLI C 1-6 GE/SW L3 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190078126 |
| Qty. | 100 Darab |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 5 mm | Mélység (coll) | 0.1968 inch |
| Magasság | 6 mm | Magasság (coll) | 0.2362 inch |
| Szélesség | 4.2 mm | Szélesség (coll) | 0.1654 inch |
| Nettó tömeg | 0.1 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|---|--|-----------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 | |
| Nyomtatás tájolása | vízszintes | |
| Nyomtatás típusa | Standard | |
| Nyomtatás módja | hő-dombornyomás | |
| Változat | MultiPack | |
| Szélesség | 4.2 mm | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C | |
| Szín | sárga | |
| Halogén | Igen | |
| Szigetelés keresztmetszete, max. | 5 | |
| Alapanyag | PVC, puha, kadmium nélkül | |
| Nyomtatás színe | fekete | |
| Nyomtatott karakterek | Vegyes karakterek | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Komponens |
| Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | |
| Impresszum | L3 | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén | Igen | Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 5 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 2.5 mm | Vezeték külső átm. | 2.5 - 5 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1.5 - 4 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Rajzok



A kép illusztráció

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW Y | Változat |
| Rendelési szám | 0572901697 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190140359 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW P | Változat |
| Rendelési szám | 0572901668 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190079833 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW Q | Változat |
| Rendelési szám | 0572901670 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190081102 | |
| Qty. | 10 ST | |

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 4 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901515 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190090722 | |
| Qty. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW T | Változat |
| Rendelési szám | 0572901678 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190014698 | |
| Qty. | 10 ST | |

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 6 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901521 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190116446 | |
| Qty. | 10 ST | |

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW K | Változat |
| Rendelési szám | 0572901658 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190036614 | |
| Qty. | 10 ST | |

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW - | Változat |
| Rendelési szám | 0572901740 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4032248106691 | |
| Qty. | 10 ST | |

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW L | Változat |
| Rendelési szám | 0572901660 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190082628 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW F | Változat |
| Rendelési szám | 0572901648 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190147716 | |
| Qty. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW A | Változat |
| Rendelési szám | 0572901638 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190184278 | |
| Qty. | 10 ST | |

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 7 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901524 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190003470 | |
| Qty. | 10 ST | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 2 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901509 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190044916 | |
| Qty. | 10 ST | |

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW O | Változat |
| Rendelési szám | 0572901666 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190099855 | |
| Qty. | 10 ST | |

Tartozékok

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW O | Változat |
| Rendelési szám | 0572901503 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190081218 | |
| Qty. | 10 ST | |

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW J | Változat |
| Rendelési szám | 0572901656 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190124427 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW S | Változat |
| Rendelési szám | 0572901675 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190055004 | |
| Qty. | 10 ST | |

Tartozékok

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 5 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901518 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190064945 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 1 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901506 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190036072 | |
| Qty. | 10 ST | |

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW M | Változat |
| Rendelési szám | 0572901662 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190119195 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW E | Változat |
| Rendelési szám | 0572901646 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190039738 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW G | Változat |
| Rendelési szám | 0572901650 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190011390 | |
| Qty. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW H | Változat |
| Rendelési szám | 0572901652 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190170288 | |
| Qty. | 10 ST | |

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 8 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901527 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190135003 | |
| Qty. | 10 ST | |

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW / | Változat |
| Rendelési szám | 0572901743 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190137434 | |
| Qty. | 10 ST | |

Tartozékok

0 - 9



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 3 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901512 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190168728 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW 9 | Változat |
| Rendelési szám | 0572901530 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190112967 | |
| Qty. | 10 ST | |

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW N | Változat |
| Rendelési szám | 0572901664 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190163884 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW R | Változat |
| Rendelési szám | 0572901672 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190149277 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW C | Változat |
| Rendelési szám | 0572901642 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190184681 | |
| Qty. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW B | Változat |
| Rendelési szám | 0572901640 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190057442 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW D | Változat |
| Rendelési szám | 0572901644 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190012601 | |
| Qty. | 10 ST | |

Egyéb



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 BL/WS - | Változat |
| Rendelési szám | 0572901741 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190119959 | |
| Qty. | 10 ST | |

Szimpla tuskék



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1 F. CLI C 1-3 | Változat |
| Rendelési szám | 0532100000 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190092191 | |
| Qty. | 20 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekkig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW I | Változat |
| Rendelési szám | 0572901654 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190029647 | |
| Qty. | 10 ST | |

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekkig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW + | Változat |
| Rendelési szám | 0572901738 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4032248307340 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW ET | Változat |
| Rendelési szám | 0572901745 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190163983 | |
| Qty. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW U | Változat |
| Rendelési szám | 0572901680 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190007133 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW V | Változat |
| Rendelési szám | 0572901682 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190106751 | |
| Qty. | 10 ST | |

Egyéb



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 RT/WS + | Változat |
| Rendelési szám | 0572901739 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190013691 | |
| Qty. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW X | Változat |
| Rendelési szám | 0572901693 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190115142 | |
| Qty. | 10 ST | |

Speciális karakterek



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW . | Változat |
| Rendelési szám | 0572901749 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190043339 | |
| Qty. | 10 ST | |

A - Z

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW W | Változat |
| Rendelési szám | 0572901684 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190060046 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CLI R 1-3 GE/SW Z | Változat |
| Rendelési szám | 0572901699 | CableLine, Rögzítőtüske |
| GTIN (EAN) | 4008190142681 | |
| Qty. | 10 ST | |