

BFSC M2.5X14 SAKD2.5N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőcsavar (kapocs), 2.50 mm, Mélység: 3.8 mm, Szélesség: 4.5 mm, Magasság: 14 mm
Rendelési szám	0266800000
Típus	BFSC M2.5X14 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008 190084899
Qty.	100 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-06-30T00:00:00+02:00

BFSC M2.5X14 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	3.8 mm	Mélység (coll)	0.1496 inch
Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0.5512 inch
Szélesség	4.5 mm	Szélesség (coll)	0.1772 inch
Átmérő	3.8 mm	Nettó tömeg	0.49 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín bézs

Rendszer specifikációk

Változat Keresztösszekötő-lemez

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa becsavart állapotban Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Nem

Méretek

Átmérő 3.8 mm Menet metrikus mérete, külső 2.50 mm
Raszter mm-ben (P) 5.10 mm

Általános

Pólusszám 1 Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90