

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín (kapocs), piros, Magasság: 30 mm, Mélység: 3 mm, Poliamid 66
Rendelési szám	0277800000
Típus	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0.1181 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Átmérő	3 mm	Nettó tömeg	0.23 g

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Felületi minőség	Elektropolírozott
Szín	piros	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	Csavarok
----------	----------

Méretetek

Átmérő	3 mm
--------	------

Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Felületi minőség	Elektropolírozott
------------------------------------	--------	------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		