

## SAK 2.5 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## Általános rendelési adatok

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat               | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, középsárga, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 800 V, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám         | <a href="#">0279620000</a>                                                                                      |
| Típus                  | SAK 2.5 KRG                                                                                                     |
| GTIN (EAN)             | 4008190100087                                                                                                   |
| Qty.                   | 100 Darab                                                                                                       |
| Szállítás állapota     | Kifutott                                                                                                        |
| Utolsó rendelési dátum | 2022-12-31T00:00:00+01:00                                                                                       |
| Alternatív termék      | <a href="#">SAK 2.5</a>                                                                                         |

## SAK 2.5 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (UR) E60693

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 46.5 mm | Mélység (coll)   | 1.8307 inch |
| Magasság    | 36.5 mm | Magasság (coll)  | 1.437 inch  |
| Szélesség   | 6 mm    | Szélesség (coll) | 0.2362 inch |
| Nettó tömeg | 9.98 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                    |               |                  |          |
|--------------------|---------------|------------------|----------|
| EN 60079-7 jelölés | Ex eb II C Gb | 2014/34/EU címke | II 2 G D |
|--------------------|---------------|------------------|----------|

## Anyag adatok

|                          |          |      |            |
|--------------------------|----------|------|------------|
| Alapanyag                | KrG      | Szín | középsárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0, 5VA |      |            |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                  |                               |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1                                                                                | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem                                                                              | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 32                                                                            | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem                                                                              | PEN funkció                   | Nem  |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |           |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 600 V     |
| C áram nagyság (CSA)               | 25 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 12400-129 |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                            |           |

## SAK 2.5 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |      |                       |                |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Méretek

|               |         |
|---------------|---------|
| TS 35 eltolás | 45,5 mm |
|---------------|---------|

## Névleges adatok

|                                              |                     |                        |               |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V               | Névleges áram          | 24 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 32 A                | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ             | Névleges lökfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W              | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A3                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 10               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | oldalt               | Meghúzási nyomaték, max.                                                                                                           | 0,6 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.                                                                                                                 | 0,4 Nm               | Csupaszolási hossz                                                                                                                 | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | Csavaros csatlakozás | Csatlakozások száma                                                                                                                | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                          | 6 mm <sup>2</sup>    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                    | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Biztosítócsavar                                                                                                                          | M 2,5                | Kés mérete                                                                                                                         | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 26               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Iker érvéghüvelyek, max.                                                                                                           | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                                                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval                                                                                     | 1                    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                            | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

## UL névleges adatok

|                                             |        |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 12 AWG | C áram nagyság (UR)                         | 20 A   |
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 12 AWG |                                             |        |

**Műszaki adatok****Általános**

|                                                  |               |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 10        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok                                       | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                         | TS 32  |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## SAK 2.5 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | Q 2 SAK2.5                 | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">0337000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 11.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190005801              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                           |

## Leválasztó dugók




Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | Q 3 SAK2.5                 | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">0337100000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 17.2 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190015411              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                           |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## SAK 2.5 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | Q 4 SAK2.5                 | Változat                                                                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0337200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 23.4 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190142902              |                                                                                                                                            |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                            |
| Típus          | Q 10 SAK2.5                | Változat                                                                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0368700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 60.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190107796              |                                                                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                            |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                              |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AP SAK2.5                  | Változat                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">0279560000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 36.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, Poliamid 66, Felpattintható: Igen     |
| GTIN (EAN)     | 4008190075736              |                                                                                                              |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                              |
| Típus          | AP SAK2.5 BL               | Változat                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">0279580000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magasság: 36.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, Poliamid 66, Felpattintható: Igen      |
| GTIN (EAN)     | 4008190050702              |                                                                                                              |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                              |
| Típus          | AP SAK2.5 KRG              | Változat                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">0279520000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, sárga, Magasság: 36.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, KrG, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4008190014117              |                                                                                                              |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                              |
| Típus          | AP SAK2.5 KRG BL           | Változat                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">0279570000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magasság: 36.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, KrG, Felpattintható: Igen              |
| GTIN (EAN)     | 4008190022525              |                                                                                                              |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                              |
| Típus          | TW SAK2.5                  | Változat                                                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">0302860000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), bézs, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, PA 66                              |
| GTIN (EAN)     | 4008190032968              |                                                                                                              |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                              |

## SAK 2.5 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                            |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | TW SAK2.5 BL               | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0302880000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), kék, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, PA 66             |
| GTIN (EAN)     | 4008190047948              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | TW SAK2.5 KRG              | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0302820000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, sárga, Magasság: 50 mm, Szélesség: 2.25 mm, V-O, KrG |
| GTIN (EAN)     | 4008190081904              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | TW SAK2.5 KRG/BL           | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0302870000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), kék, Magasság: 50 mm, Szélesség: 2.25 mm, V-O, KrG              |
| GTIN (EAN)     | 4008190189334              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | TW SAK2.5 HP/TF/GE/1       | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0297100000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), sárga, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1 mm, V-2, PA 66             |
| GTIN (EAN)     | 4008190161545              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | WTW EN                     | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1058800000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 86 mm, Szélesség: 3 mm, V-O, Wemid         |
| GTIN (EAN)     | 4008190140175              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | TSCH 1                     | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0319160000</a> | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.: 100 °C           |
| GTIN (EAN)     | 4008190097219              |                                                                                            |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                            |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | PS 2.3 RT                  | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">0180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121              |                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                     |

## Tartozékok

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BFSC M3X22 PA/RT           | Változat                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">0128900000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Poliamid 66, Mélység: 4.8 mm, Szélesség: 4.8 mm, Magasság: 22 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190084158              |                                                                                                   |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                                   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Változat                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              |                                                                                  |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                                                  |

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC SDR             | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456603              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 200 ST                     |                                                               |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203429              | Weidmueller, fehér                                              |
| Qty.           | 900 ST                     |                                                                 |

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC SDR           | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456610              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 180 ST                     |                                                                 |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |

## SAK 2.5 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Figyelmeztető takaróburkolat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AD 4 AKZ4                  | Változat                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">0303400000</a> | Kapocsfedél, sárga, PVC, Magasság: 24.2 mm, Szélesség: 20 mm, Mélység: 1 mm, V-2 |
| GTIN (EAN)     | 4008190068158              |                                                                                  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE BL           | Változat                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, kék   |
| GTIN (EAN)     | 4050118267327              |                                                                                  |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                                                  |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE BR           | Változat                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, barna |
| GTIN (EAN)     | 4050118323313              |                                                                                  |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                                                  |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GE           | Változat                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118038750              |                                                                                  |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                                                  |

## SAK 2.5 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GN           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118271812              | Weidmueller, zöld                                             |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GR           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118323306              | Weidmueller, szürke                                           |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE OR           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248540525              | Weidmueller, narancssárga                                     |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248717644              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248767908              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 200 ST                     |                                                               |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható. A MultiMark előnyei:


- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |                                                         |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                         |

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |                                                         |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                         |