


## Product image



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

## Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín (kapocs), Natúr, Magasság: 15 mm, Mélység: 2 mm, Vörösréz
Rendelési szám	<a href="#">0280200000</a>
Típus	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Qty.	10 M

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	1000 mm	Szélesség (coll)	39.37 inch
Nettó tömeg	198.26 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (IECEx) IECXULD13.0005U Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx) 2.5 mm<sup>2</sup>

## Anyag adatok

Alapanyag Vörösréz Felületi minőség kezeletlen  
Szín Natúr

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

## Méreték

TS 35 eltolás 39 mm

## Névleges adatok

Névleges áram 24 A

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

## Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Felületi minőség kezeletlen

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92

**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-14-11-92

## Tartozékok

## Rögzítő tartó




Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M5X8 SCHLITZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0296700000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 5.00 mm, Acél, Mélység: 8.5 mm, Szélesség: 8.5 mm, Magasság: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4008190881764	
Qty.	100 ST	
Típus	DKSUE NSCH/ESCH	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0280100000</a>	Rögzítőelem (kapocs), ezüst, Magasság: 12.5 mm, Szélesség: 10 mm, Acél, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

## Általános rendelési adatok

Típus	SH 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0299860000</a>	Gyűjtősín-tartó, bézs, 100 °C, Szélesség: 26 mm, V-2, Poliamid 66, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190135133	
Qty.	20 ST	