

**SK SAKS1/G25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavaros zárósapka (kapocs)
Rendelési szám	<a href="#">0282000000</a>
Típus	SK SAKS1/G25
GTIN (EAN)	4008 190078492
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 4.25 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín fekete

## Rendszer specifikációk

Változat Egyéb

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa becsavart állapotban Robbanásbiztonság szempontjából Nem  
Felszerelés típusa Egyéb bevizsgált változat

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90