

Product image

Similar to Illustration

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 15 mm, Mélység: 23 mm
Rendelési szám	0286500000
Típus	STB 18/RSF1
GTIN (EAN)	4008190515591
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0.9055 inch
Nettó tömeg	2.46 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Anyag adatok

Szín bézs

Rendszer specifikációk

Változat Tartósínhez

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Méreték

Dugaszolási mélység 15 mm

Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		