

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

Általános rendelési adatok

Változat	SCHT, Sorkapocs jelölő, 44.5 x 19.5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fekete
Rendelési szám	0292460000
Típus	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
Qty.	20 Darab

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	44.5 mm	Magasság (coll)	1.752 inch
Szélesség	19.5 mm	Szélesség (coll)	0.7677 inch
Nettó tömeg	7.9 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	
Nyomtatás típusa	üres	
Szélesség	19.5 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fekete	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Component part = Terminal marker	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	

Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	5.00 mm
--------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

STR átlátszó csíkok



Általános rendelési adatok

Típus	STR 5 F.SCHT 5	Változat	
Rendelési szám	0294000000	Kapocsjelölők, Védőkupak, 40 x 16.5 mm, Áttetsző	
GTIN (EAN)	4008190099497		
Qty.	20 ST		

ESO betétcímkék



Általános rendelési adatok

Típus	ESO 5 DIN A4 WS	Változat	
Rendelési szám	1607710000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 16.5 mm, fehér	
GTIN (EAN)	4008190206109		
Qty.	10 ST		
Típus	ESO 5 DIN A4 GE	Változat	
Rendelési szám	1631350000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 16.5 mm, sárga	
GTIN (EAN)	4008190206208		
Qty.	10 ST		
Típus	ESO 5 P DIN A4 WS	Változat	
Rendelési szám	1670370000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 16.5 mm, fehér	
GTIN (EAN)	4008190430696		
Qty.	10 ST		
Típus	ESO 5 P DIN A4 GE	Változat	
Rendelési szám	1670380000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 16.5 mm, sárga	
GTIN (EAN)	4008190430702		
Qty.	10 ST		

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



Az ELS MultiCard jelölőket PrintJet -tel, plotterrel vagy SMark nyomtatóval lehet nyomtatni. A PrintJet ADVANCED használatával a kábelek és sorkapcsok azonosítóinak színes nyomtatása figyelemfelkeltően, sokféleképpen történhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kábeljelölőkhöz vagy az EM8/30 csoportos jelölőtartóhoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelölőtartókhoz

ELS 16/40 a WKM 18/43 kábeljelölőkhöz vagy az SchT5 csoportos jelölőtartóhoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ELS 16/40 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1045620000	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248779611	
Qty.	40 ST	
Típus	ELS 16/40 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1045630000	ELS, Behelyezhető jelölők, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248779628	
Qty.	40 ST	