

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Változat	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 11, 6.5 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">0294860000</a>
Típus	VP 11-K54
GTIN (EAN)	4008190147822
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	3.5 mm	Magasság (coll)	0.1378 inch
Hossz	10 mm	Hossz, inch	0.3937 inch
Átmérő	18.6 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	5.5 mm	Nettó tömeg	1.2 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Fej átmérő	22.00 mm	Védelmi osztály, GWDR	IP65
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP54	Kábelcsavarzat	PG
Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Tömítőgyűrű átmérője	18.60 mm
Külső menet	PG 11	Menet hossza	6.5 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

