

A kép illusztráció

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 16, 5 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| Rendelési szám | 0295060000 |
| Típus | VP 16-K54 |
| GTIN (EAN) | 4008190170479 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| Magasság | 5 mm | Magasság (coll) | 0.1968 inch |
| Hossz | 10 mm | Hossz, inch | 0.3937 inch |
| Átmérő | 22.5 mm | Falvastagság, min. | 0.5 mm |
| Falvastagság, max. | 4 mm | Nettó tömeg | 1.8 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...100 °C |
|-------------------|-----------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Fej átmérő | 27.00 mm | Védelmi osztály, GWDR | IP65 |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Halogén | Nem |
| Védelmi osztály | IP54 | Kábelcsavarzat | PG |
| Alapanyag | Poliamid 6 (PA6 - GF30) | Tömítőgyűrű átmérője | 22.50 mm |
| Külső menet | PG 16 | Menet hossza | 5 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

