

TS 20/CX10 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált, Szélesség: 2000 mm, Magasság: 10 mm, Mélység: 10 mm
Rendelési szám	0316400000
Típus	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248017331
Qty.	40 M

TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	404.8 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC


Tartósín

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	
Szabványok	DIN EN 60715	
Felületi minőség	galvanizált	
Vastagság	1.50 mm	
Alapanyag	Acél	
Length of the terminal rail	min.	0 mm
	névleges	2000 mm
	max.	2000 mm
Előlyukasztott tartósín	Nem	
Rés szélesség		
Rés hézag		
Rés hossza		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Drawings



Accessories**Rögzítő tartó**

Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Változat
Rendelési szám	0295900000	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qty.	50 ST	