

MB M6/M4 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Csúszóanya, M 6
Rendelési szám	0334900000
Típus	MB M6/M4 GR
GTIN (EAN)	4008 190057602
Qty.	20 Darab

MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	14 mm	Mélység (coll)	0.5512 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0.4724 inch
Nettó tömeg	3.45 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-50 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Felületi minőség	kezeletlen
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Tartósín	TS 32
----------	-------------	----------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
-----------------	----------------	---	-----

Méretek

Belső menet	M 6	Raszter mm-ben (P)	12.00 mm
-------------	-----	--------------------	----------

Általános

Felületi minőség	kezeletlen	Tartósín	TS 32
------------------	------------	----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

