

WSK 12 , LEER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között található kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsonkok és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Válogatás doboz, 250 x 185 mm, Áttetsző
Rendelési szám	0335900000
Típus	WSK 12 , LEER
GTIN (EAN)	4008 190006259
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1.5748 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9.8425 inch
Szélesség	185 mm	Szélesség (coll)	7.2835 inch
Nettó tömeg	360 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Szélesség	185 mm	Szín	Áttetsző
Halogén	Igen	Alapanyag	Polisztirol
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen
---------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC003616	ETIM 9.0	EC003616
ETIM 10.0	EC003616	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		