

SK E14 SAKS4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Változat	Csavaros zárósapka (kapocs)
Rendelési szám	0339410000
Típus	SK E14 SAKS4
GTIN (EAN)	4008 190032 104
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0.8661 inch
Átmérő	22.5 mm	Nettó tömeg	9 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín	fekete
------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Egyéb
----------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
-----------------	----------------------	--	-----

Méretek

Átmérő	22.5 mm
--------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		