

**SS M5 D 128-A 5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Rögzítő alátét, Vörösréz
Rendelési szám	<a href="#">0346100000</a>
Típus	SS M5 D 128-A 5
GTIN (EAN)	4008190137199
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Falvastagság, max. 1.6 mm Nettó tömeg 0.31 g

## Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag Vörösréz Felületi minőség kezeletlen  
Szín szürke

## Rendszer specifikációk

Változat Biztosítóelem

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Felszerelés típusa Sín

## Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Felületi minőség kezeletlen

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002345 ETIM 9.0 EC002345  
ETIM 10.0 EC002345 ECLASS 14.0 23-09-03-09  
ECLASS 15.0 23-09-03-09