

FKSC M6X12 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| Rendelési szám | 0353500000 |
| Típus | FKSC M6X12 D9/SW3 |
| GTIN (EAN) | 4008 190139285 |
| Qty. | 50 Darab |

FKSC M6X12 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység | 7 mm | Mélység (coll) | 0.2756 inch |
| Magasság | 8 mm | Magasság (coll) | 0.315 inch |
| Szélesség | 8 mm | Szélesség (coll) | 0.315 inch |
| Nettó tömeg | 2.2 g | | |

Hőmérséklet

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...40 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|-----------|--------|------------------|-------|
| Alapanyag | Acél | Felületi minőség | Egyéb |
| Szín | szürke | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|----------|
| Változat | Csavarok |
|----------|----------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | | |

Méret

| | |
|------------------------------|---------|
| Menet metrikus mérete, külső | 6.00 mm |
|------------------------------|---------|

Általános

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 1 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Felületi minőség | Egyéb | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

