


SSCH 15X6X1000 CU/SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm, Vörösréz
Rendelési szám	0357400000
Típus	SSCH 15X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190169572
Qty.	1 M

SSCH 15X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	6 mm	Mélység (coll)	0.2362 inch
Magasság	1000 mm	Magasság (coll)	39.37 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0.5906 inch
Nettó tömeg	796.35 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Vörösréz	Felületi minőség	ónozott
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	15 x 6 mm gyűjtősín-csatlakozás
----------	---------------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Névleges adatok

Névleges áram	265 A
---------------	-------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felületi minőség	ónozott
---------------------	--------------------	------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		