

E 18/63A KU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Változat	Aktív komponensek, Olvadábiztosíték-betét
Rendelési szám	0361700000
Típus	E 18/63A KU
GTIN (EAN)	4008 19008386 1
Qty.	10 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	14.8 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anyag adatok

Szín	bézs
------	------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

Névleges adatok

Névleges feszültség	380 V	Névleges áram	63 A
---------------------	-------	---------------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ETIM 10.0	EC000099	ECLASS 14.0	27-14-20-04
ECLASS 15.0	27-14-20-04		