



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem |
| Rendelési szám | 0368900000 |
| Típus | H35,0/18 |
| GTIN (EAN) | 4008190145675 |
| Qty. | 100 Darab |
| Csomagolás | loose |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.81 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyagallér nélkül | Változat | Standard |
|-----------------|---------------------------------|----------|----------|
|-----------------|---------------------------------|----------|----------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|----------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 8.3 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 18 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 11 mm | L1, mm | 18.00 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 | Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Vezeték-keresztmetszet | 35 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

