



0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
Rendelési szám	0372600000
Típus	H1,0/6
GTIN (EAN)	4008190180263
Qty.	1000 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.04 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.4 mm	Érintkező felület hossza (L2)	6 mm
Gallér átmérője (D2)	2.5 mm	L1, mm	6.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17	Csupaszolási hossz	6 mm
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

