



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
Rendelési szám	0375200000
Típus	H16,0/18
GTIN (EAN)	4008190077105
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.06 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	5.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér átmérője (D2)	7.5 mm	L1, mm	18.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6	Csupaszolási hossz	18 mm
Vezeték-keresztmetszet	16 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

