


Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

Általános rendelési adatok

| | |
|-------------------|--|
| Változat | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 35 mm ² , 125 A, 800 V, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | 0380780000 |
| Típus | SAK 35/35 BL |
| GTIN (EAN) | 4008190021986 |
| Qty. | 20 Darab |
| Alternatív termék | WDU 35 BL |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 60 mm | Mélység (coll) | 2.3622 inch |
| Magasság | 58 mm | Magasság (coll) | 2.2835 inch |
| Szélesség | 18 mm | Szélesség (coll) | 0.7087 inch |
| Nettó tömeg | 47.96 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -50 °C...55 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------|----------|
| EN 60079-7 jelölés | Ex eb II C Gb | 2014/34/EU címke | II 2 G D |
|--------------------|---------------|------------------|----------|

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----|
| Alapanyag | PA 66 | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat | Csavaros csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkött szintek belül | Nem | PE-csatlakozás | Nem |
| Tartósín | TS 35 | N funkció | Igen |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 2 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 600 V |
| C áram nagyság (CSA) | 145 A | Tanúsítvány száma (CSA) | 154685-1501714 |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 12 AWG | | |

Műszaki adatok

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|------|-----------------------|-----------|
| Nyitott oldala | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1 |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Felszerelés típusa | Bilincses |

Névleges adatok

| | | | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 35 mm ² | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség | 800 V | Névleges áram | 125 A |
| Áram maximum vezetékknál | 150 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0.26 mΩ | Névleges lököfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 4.00 W | Szennyezés súlyossága | 3 |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 35 mm ² | Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|---|--------------------|--|----------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | B8 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 |
| Csatlakozási irány | oldalt | Meghúzási nyomaték, max. | 5 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 4 Nm | Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Csatlakozások száma | 2 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 50 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm ² |
| Biztosítócsavar | M 6 | Kés mérete | 6,5 x 1,2 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 12 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 35 mm ² |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 35 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 50 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm ² | Iker érvéghüvelyek, max. | 16 mm ² |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 1.5 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 16 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 2.5 mm ² | Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás) | 2.5 mm ² |

UL névleges adatok

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (UR) | 2 AWG | C áram nagyság (UR) | 105 A |
| C feszültség nagyság (UR) | 600 V | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (UR) | 6 AWG |

SAK 35/35 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok**

| | | | |
|---|--------|---|-------|
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 6 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 2 AWG | | |

Általános

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 12 |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Tartósín | TS 35 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | QL 2 SAK35 | Változat |
| Rendelési szám | 0123600000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 99 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 27.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190092566 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | QL 3 SAK35 | Változat |
| Rendelési szám | 0123700000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 99 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 18.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 45.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190182526 | |
| Qty. | 20 ST | |

Leválasztó dugók



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | QL 4 SAK35 | Változat |
| Rendelési szám | 0123800000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 99 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 63.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190165390 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | QL 10 SAK35 | Változat |
| Rendelési szám | 0338600000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 99 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 18.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 171.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190106133 | |
| Qty. | 20 ST | |

SAK 35/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | AP SAK35/TW SAK16 | Változat |
| Rendelési szám | 0303660000 | Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, PA 66, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN) | 4008190110765 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | AP SAK35/TW SAK16 BL | Változat |
| Rendelési szám | 0303680000 | Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magasság: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, PA 66, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN) | 4008190025199 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | TW SAK35 | Változat |
| Rendelési szám | 0304360000 | Elválasztó lemez (kapocs), bézs, Magasság: 74 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, PA 66 |
| GTIN (EAN) | 4008190038885 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottan, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | PS 4 F.STB 4 | Változat |
| Rendelési szám | 0299600000 | Tesztadapter (kapocs), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | STB 16/D7/4/M4 SAK35 | Változat |
| Rendelési szám | 0140200000 | SAK sorozat, Aljzat |
| GTIN (EAN) | 4008190134884 | |
| Qty. | 50 ST | |

Tartozékok

www.weidmueller.com

Keresztösszekötők




A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus | VH 17/8.2/5.2 | Változat | |
| Rendelési szám | 0267000000 | Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 8 mm, Magasság: 8 mm, Mélység: 17 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn | |
| GTIN (EAN) | 4008190146986 | | |
| Qty. | 50 ST | | |

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | BFSC M4X30 | Változat | |
| Rendelési szám | 0267100000 | Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 30 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190187897 | | |
| Qty. | 50 ST | | |
| Típus | SS M4 D 128-A 4 | Változat | |
| Rendelési szám | 0136400000 | Rögzítő alátét, Vörösréz | |
| GTIN (EAN) | 4008190118143 | | |
| Qty. | 100 ST | | |

SAK 35/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Figyelmeztető takaróburkolat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | AD 3 SAK35 | Változat |
| Rendelési szám | 0273400000 | Kapocsfedél, sárga, PVC, Magasság: 36 mm, Szélesség: 48 mm, Mélység: 1 mm, V-2 |
| GTIN (EAN) | 4008190106027 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | AD 4 SAK35 | Változat |
| Rendelési szám | 0178700000 | Kapocsfedél, sárga, PVC, Magasság: 37 mm, Szélesség: 71.6 mm, Mélység: 1 mm, V-2 |
| GTIN (EAN) | 4008190056414 | |
| Qty. | 50 ST | |

Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | BFSC M4X32 PA/NA | Változat |
| Rendelési szám | 0129100000 | Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Poliamid 66, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 32 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190020842 | |
| Qty. | 100 ST | |

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1609810000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 ST | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1000 ST | |

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1609830000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 ST | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609820000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1000 ST | |

SAK 35/35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1856740000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 800 ST | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1856750000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 160 ST | |

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1046350000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 800 ST | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1046370000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 160 ST | |

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2007130000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| Qty. | 500 ST | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 ST | |

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/6 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2007120000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Qty. | 600 ST | |