
Adatlap

QL 4 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az integrált leválasztókarral ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetők vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 232 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 28.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 90 mm
Rendelési szám	0407700000
Típus	QL 4 SAKG28
GTIN (EAN)	4008190078409
Qty.	5 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-15T00:00:00+02:00

Adatlap

QL 4 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0.1575 inch
Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0.5512 inch
Szélesség	90 mm	Szélesség (coll)	3.5433 inch
Nettó tömeg	42.4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Anyag adatok

Alapanyag	CuSn	Szín	szürke

Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	becsavart állapotban

Méretek

Raszter mm-ben (P)	28.00 mm	TS 35 eltolás	27 mm

Névleges adatok

Névleges áram	232 A

Általános

Pólusszám	4	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		