

**IS 6 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Imbuszcavarhúzó kiváló minőségű műanyagból készült derékszögű markolattal

- Nikkelezett felület
- Edzett króm-vanádium acélból készült
- DIN 6911 szerint
- DIN 6912 szerinti csavarokhoz

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csavarhúzó, Imbuszkulcs
Rendelési szám	<a href="#">0407900000</a>
Típus	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4.3307 inch
Nettó tömeg	52.8 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Imbuszcavarhúzó, derékszögű markolattal és vezetőcsúccsal, 6-os méret	Változat	T-markolat
-----------------	---	----------	------------

## Csavarozó szerszámok

Alak	Érintkező	Méret	6
Kés hossza	80 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		