

SSCH 10X3X1000 ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Acél
Rendelési szám	0438000000
Típus	SSCH 10X3X1000 ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190080938
Qty.	25 M

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0.1181 inch
Magasság	1000 mm	Magasság (coll)	39.37 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	220 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Felületi minőség	galvanizált
Szín	ezüst		

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felületi minőség	galvanizált
---------------------	--------------------	------------------	-------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Gyűjtősín-csatlakozások



A Weidmüller különböző gyűjtősínrendszerekhez való leágazókapcsokat kínál. Az alkalmazástól függően megkülönböztethetünk szigetelt és szigetelés nélküli leágazókapcsokat.

Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4	Változat
Rendelési szám	0316500000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Qty.	50 ST	
Típus	ZBE 6	Változat
Rendelési szám	0459500000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Változat
Rendelési szám	1261300000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 35/M6X16	Változat
Rendelési szám	0266500000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Qty.	20 ST	
Típus	ZB 16 ZKSC	Változat
Rendelési szám	0316600000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 4G BL	Változat
Rendelési szám	0322180000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 4G GN/GE	Változat
Rendelési szám	0322160000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 4G SW	Változat
Rendelési szám	0322110000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Qty.	50 ST	

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZB 4K BL	Változat
Rendelési szám	0475380000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 4K GE/GN	Változat
Rendelési szám	0475360000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 4K GG HENSEL	Változat
Rendelési szám	1824560000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 4K SW	Változat
Rendelési szám	0475310000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Qty.	50 ST	
Típus	ZBE 6K BL	Változat
Rendelési szám	0525980000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Qty.	50 ST	
Típus	ZBE 6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	0525960000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Qty.	50 ST	
Típus	ZBE 6K SW	Változat
Rendelési szám	0525910000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 16K BL	Változat
Rendelési szám	0502880000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 16K GE/GN	Változat
Rendelési szám	0502860000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 16K SW	Változat
Rendelési szám	0502810000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Qty.	50 ST	

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZB 35K BL M6X16	Változat
Rendelési szám	0502680000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Qty.	20 ST	
Típus	ZB 35K GE/GN M6X16	Változat
Rendelési szám	0502660000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Qty.	20 ST	
Típus	ZB 35K SW M6X16	Változat
Rendelési szám	0502610000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Qty.	20 ST	

Érintkezés elleni védelem



Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Típus	BB-CV AITB 3X10 BL	Változat
Rendelési szám	2918930000	Takarófedél (kapocs), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Qty.	10 ST	
Típus	BB-CV AITB 3X10 OR	Változat
Rendelési szám	2911380000	Takarófedél (kapocs), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Qty.	10 ST	

Gyűjtősín-csatlakozások



A Weidmüller különböző gyűjtősínrendszerekhez való leágazókapcsokat kínál. Az alkalmazástól függően megkülönböztethetünk szigetelt és szigetelés nélküli leágazókapcsokat.

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	ZF 4 S	Változat
Rendelési szám	1814680000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Qty.	50 ST	
Típus	ZF 4 S BL	Változat
Rendelési szám	1814660000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Qty.	50 ST	
Típus	ZF 4 S GN	Változat
Rendelési szám	1814670000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Qty.	50 ST	