

Product image

Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Változat	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
Rendelési szám	0439000000
Típus	G 20/0.63A/F
GTIN (EAN)	4008 19013 1210
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0.1968 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0.7874 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	1.1 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235

Anyag adatok

Szín	Világosszürke
------	---------------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	0.63 A
---------------------	-------	---------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		