


## DEK 6,5 FW 1-50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz. Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és ötféle szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres kártyaként, MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással ellátott kártyaként

### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50 Weidmueller, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">0468160001</a>   |
| Típus          | DEK 6,5 FW 1-50  |
| GTIN (EAN)     | 4008190070816  |
| Qty.           | 500 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság    | 5 mm   | Magasság (coll)  | 0.1968 inch |
| Szélesség   | 6.5 mm | Szélesség (coll) | 0.2559 inch |
| Nettó tömeg | 0.06 g |                  |             |

## Hőmérséklet

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.001 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9                         |
| Nyomtatás tájolása                      | vízszintes                |
| Nyomtatás módja                         | MC Laser                  |
| Szélesség                               | 6.5 mm                    |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2                       |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 100 °C                    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C                    |
| Szín                                    | fehér                     |
| Halogén                                 | Nem                       |
| Alapanyag                               | Poliamid 66               |
| Nyomtatás színe                         | fekete                    |
| Nyomtatott karakterek                   | Számok                    |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája Kártya |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 Card = Terminal marker  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C              |
| Alkalmazás/gyártó                       | Weidmueller               |

## Csatlakozójelölők

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 6.50 mm |
|--------------------|---------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |