

Product image

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Változat	Kapocsfedél, ezüst, Magasság: 19 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 14.5 mm, V-2
Rendelési szám	0475480000
Típus	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	14.5 mm	Mélység (coll)	0.5709 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0.748 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	1.04 g		

Hőmérséklet

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
------	-------	--------------------------	-----

Rendszer specifikációk

Tartósín	Gyűjtősín
----------	-----------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	4 mm ²
-------------------------	-------------------

Általános

Tartósín	Gyűjtősín
----------	-----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		