

**IK 4 BL ZB4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Kapocsfedél, ezüst, Magasság: 19 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 14.5 mm, V-2
Rendelési szám	<a href="#">0475480000</a>
Típus	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
Qty.	50 Darab

## IK 4 BL ZB4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	14.5 mm	Mélység (coll)	0.5709 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0.748 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	1.04 g		

## Hőmérséklet

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
------	-------	--------------------------	-----

## Rendszer specifikációk

Tartósín Gyűjtősín

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm<sup>2</sup>

## Általános

Tartósín Gyűjtősín

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		