

IS 4 DIN 6911**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Imbuszcavarhúzó kiváló minőségű műanyagból készült derékszögű markolattal

- Nikkelezett felület
- Edzett króm-vanádium acélból készült
- DIN 6911 szerint
- DIN 6912 szerinti csavarokhoz

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Imbuszkulcs
Rendelési szám	0485100000
Típus	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
Qty.	1 Darab

Technical data

Méretek és tömegek

Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3.1496 inch
Nettó tömeg	23.76 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Imbuszcavarhúzó, derékszögű markolattal és vezetőcsúccsal, 4-es méret	Változat	T-markolat
-----------------	---	----------	------------

Csavarozó szerszámok

Alak	Érintkező	Méret	4
Kés hossza	60 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		