

ADP 1/HP1 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Változat	SAK sorozat, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
Rendelési szám	0485200000
Típus	ADP 1/HP1 1M
GTIN (EAN)	4008190043568
Qty.	20 M

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	48 mm	Mélység (coll)	1.8898 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Szélesség	1000 mm	Szélesség (coll)	39.37 inch
Nettó tömeg	110.88 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	PVC	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	takarólemez
----------	-------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
----------------	------	---------------------	--------------------


Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Drawings



ADP 1/HP1 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Érintkezés elleni védelem**

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Típus	HP 1 ADP1	Változat
Rendelési szám	0485560000	Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, bézs, Magasság: 46 mm, Szélesség: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190071042	
Qty.	20 ST	