

**ADP 2/HP2 1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

**Általános rendelési adatok**

Változat	SAK sorozat, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
Rendelési szám	<a href="#">0485300000</a>
Típus	ADP 2/HP2 1M
GTIN (EAN)	4008 19005 17 16
Qty.	1 M

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	61.5 mm	Mélység (coll)	2.4213 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	1000 mm	Szélesség (coll)	39.37 inch
Nettó tömeg	218 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	PVC	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Rendszer specifikációk

Változat	takarólemez
----------	-------------

## Kiegészítő műszaki adatok


Felpattintható	Igen	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
----------------	------	---------------------	--------------------

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		



## Tartozékok

### Érintkezés elleni védelem



Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

### Általános rendelési adatok

Típus	HP 2 ADP2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0485660000</a>	Vég- és elválasztó lemezek kapocsokhoz, bézs, Magasság: 59.5 mm, Szélesség: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190181697	
Qty.	20 ST	