


ADP 2/HP2 1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció/Abbildung ähnlich

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Változat	SAK sorozat, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
Rendelési szám	0485300000
Típus	ADP 2/HP2 1M
GTIN (EAN)	4008 19005 17 16
Qty.	36 M

ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	61.5 mm	Mélység (coll)	2.4213 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	1000 mm	Szélesség (coll)	39.37 inch
Nettó tömeg	221 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	PVC	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat takarólemez

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható Igen Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés


Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Drawings



ADP 2/HP2 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Érintkezés elleni védelem**

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Típus	HP 2 ADP2	Változat
Rendelési szám	0485660000	Vég- és elválasztó lemezek kapocsokhoz, bézs, Magasság: 59.5 mm, Szélesség: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190181697	
Qty.	20 ST	