


**HP 4 ADP3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Vég- és elválasztó lemezek kapcsolokhoz, bézs, Magasság: 82 mm, Szélesség: 3 mm, V-2, PA 66 |
| Rendelési szám | <a href="#">0485860000</a>                                                                  |
| Típus          | HP 4 ADP3                                                                                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190151096                                                                               |
| Qty.           | 20 Darab                                                                                    |

## HP 4 ADP3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 66.5 mm | Mélység (coll)   | 2.6181 inch |
| Magasság    | 82 mm   | Magasság (coll)  | 3.2283 inch |
| Szélesség   | 3 mm    | Szélesség (coll) | 0.1181 inch |
| Nettó tömeg | 5.68 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |      |
|--------------------------|-------|------|------|
| Alapanyag                | PA 66 | Szín | bézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |      |

## Rendszer specifikációk

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Változat | Vég- és elválasztó lemez |
|----------|--------------------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |                     |                    |
|----------------|------|---------------------|--------------------|
| Felpattintható | Igen | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|----------------|------|---------------------|--------------------|

## Méretek

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rögzítés eltolás | 26.5 mm |
|------------------|---------|

## Általános

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

**Drawings**

