

## Product image



## Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín-tartó, középsárga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG, becsavart állapotban
Rendelési szám	<a href="#">0494920000</a>
Típus	SH 2
GTIN (EAN)	4008 190007584
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Nettó tömeg	22.1 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tartósín

Felületi minőség	minden más	Alapanyag	KrG
------------------	------------	-----------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		