


Product image



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőláb (kapocs)
Rendelési szám	0495660000
Típus	MOFU 35
GTIN (EAN)	4008190048518
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	18.35 mm	Mélység (coll)	0.7224 inch
Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2.2835 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	5.93 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Szigetelőanyag	PA 66
Szín	narancssárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	Rögzítő láb	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	TS 35		

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	jobb	Rögzítés típusa	Felpattintható
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	Felpattintható

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	18.00 mm
--------------------	----------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozási irány	felső	Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás
--------------------	-------	--------------------	-----------------------

Általános

Tartósín	TS 35
----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		