

**VP 29-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 29, 8 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| Rendelési szám | <a href="#">0501160000</a>                                                                     |
| Típus          | VP 29-K54                                                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4008190174361                                                                                  |
| Qty.           | 25 Darab                                                                                       |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|                    |         |                    |             |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| Magasság           | 3.5 mm  | Magasság (coll)    | 0.1378 inch |
| Hossz              | 11.5 mm | Hossz, inch        | 0.4528 inch |
| Átmérő             | 37 mm   | Falvastagság, min. | 0.5 mm      |
| Falvastagság, max. | 7 mm    | Nettó tömeg        | 5.12 g      |

## Hőmérsékletek

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...100 °C |
|-------------------|-----------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános információk

|                                    |                         |                                    |          |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Fej átmérő                         | 44.00 mm                | Védelmi osztály, GWDR              | IP65     |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2                     | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                  | Halogén                            | Nem      |
| Védelmi osztály                    | IP54                    | Kábelcsavarzat                     | PG       |
| Alapanyag                          | Poliamid 6 (PA6 - GF30) | Tömítőgyűrű átmérője               | 37.00 mm |
| Külső menet                        | PG 29                   | Menet hossza                       | 8 mm     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## Drawings

