

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, zárt állapotban, PG 36, 10 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
Rendelési szám	<a href="#">0501260000</a>
Típus	VP 36-K54
GTIN (EAN)	4008 190020972
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Hossz	14 mm	Hossz, inch	0.5512 inch
Átmérő	47 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	9 mm	Nettó tömeg	10.4 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Fej átmérő	55.00 mm	Védelmi osztály, GWDR	IP65
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Halogén	Nem
Védelmi osztály	IP54	Kábelcsavarzat	PG
Alapanyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Tömítőgyűrű átmérője	47.00 mm
Külső menet	PG 36	Menet hossza	10 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

