

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Változat	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
Rendelési szám	0502960000
Típus	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008 1901 13438
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0.748 inch
Szélesség	9 mm	Szélesség (coll)	0.3543 inch
Nettó tömeg	1.18 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyűjtősínhez
----------	-------------------------

Méretek

TS 35 eltolás	39 mm
---------------	-------

Névleges adatok

Szennyezés súlyossága	3
-----------------------	---

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozások száma	1
---------------------	---

Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		