

IK 16/ZB16 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Változat	Takarófedél (kapocs)
Rendelési szám	0502980000
Típus	IK 16/ZB16 BL
GTIN (EAN)	4008 190159696
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0.7874 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0.748 inch
Szélesség	9 mm	Szélesség (coll)	0.3543 inch
Nettó tömeg	1.18 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-50 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.022 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
------	-------	--------------------------	-----

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozások száma	1
---------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		