

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Csúszóanya, M 5
Rendelési szám	0503500000
Típus	MB M3/M5 CRM
GTIN (EAN)	4008 190182083
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2025-12-31T00:00:00+01:00

MB M3/M5 CRM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	14 mm	Mélység (coll)	0.5512 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0.4724 inch
Nettó tömeg	3.55 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Felületi minőség	kezeletlen
Szín	Krémszínű	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Tartósín	TS 32
----------	-------------	----------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
-----------------	----------------	---	-----

Méretek

Belső menet	M 5	Raszter mm-ben (P)	12.00 mm
-------------	-----	--------------------	----------

Általános

Felületi minőség	kezeletlen	Tartósín	TS 32
------------------	------------	----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

