

IK 6 GG ZBE6K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Érintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb biztonságról a szekrényben. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Változat	Takarófedél (kapocs), Acél
Rendelési szám	0526060000
Típus	IK 6 GG ZBE6K
GTIN (EAN)	4008 190128647
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

IECEX

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0.9055 inch
Magasság	22.5 mm	Magasság (coll)	0.8858 inch
Szélesség	7.8 mm	Szélesség (coll)	0.3071 inch
Nettó tömeg	1.74 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature -5 °C...40 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcstől a kapuig 0.025 kg CO2 eq.

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Vezetékkéresztmetszet, max. (IECEX)	6 mm ²
---------------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyűjtősínhez
----------	-------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Gyűjtősín
---------------------	-----------

Általános

Telepítési útmutató	Gyűjtősín
---------------------	-----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		