

**CLI R 1 F. CLI C 1-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	CableLine, Rögzítőtüske
Rendelési szám	<a href="#">0532100000</a>
Típus	CLI R 1 F. CLI C 1-3
GTIN (EAN)	4008190092191
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	150 mm	Magasság (coll)	5.9055 inch
Szélesség	2.5 mm	Szélesség (coll)	0.0984 inch
Nettó tömeg	1.05 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6	Nyomatás típusa	Standard
Változat	MultiPack	Szélesség	2.5 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Szín	kék
Halogén	Igen	Alapanyag	POM
Nyomatott karakterek	Számok	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Szám tüsként	25	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.5 mm	Vezeték külső átm.	2.5 - 5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		