


SH 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín-tartó, ezüst, 100 °C, Szélesség: 65 mm, V-2, Poliamid 66
Rendelési szám	0556660000
Típus	SH 3
GTIN (EAN)	4008 1901 23086
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	65 mm	Mélység (coll)	2.5591 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	65 mm	Szélesség (coll)	2.5591 inch
Nettó tömeg	26.4 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Felületi minőség	minden más
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-2

Rendszer specifikációk

Változat	15 x 6 mm gyűjtősín-csatlakozás
----------	---------------------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Egyéb
--------------------	-------

Általános

Pólusszám	3	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Felületi minőség	minden más		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		