

CLI RS 3 MDCLI C 02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Rögzítőtüske
Rendelési szám	0559200000
Típus	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008 190108984
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0.1181 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	3 mm	Szélesség (coll)	0.1181 inch
Hossz	100 mm	Hossz, inch	3.937 inch
Nettó tömeg	4.9 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Általános adatok

Nyomtatás típusa	Standard	Változat	MultiPack
Szélesség	3 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C
Szín	ezüst	Halogén	Igen
Hossz	100 mm	Alapanyag	Acél
Nyomtatott karakterek	Számok	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	3.5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.5 mm	Vezeték külső átm.	2.5 - 3.5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 2.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		