

CLI R 02-3 SET 0-9,L,R,S, T TO GR NE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Rögzítőtüske
Rendelési szám	0560001531
Típus	CLI R 02-3 SET 0-9,L,R,S, T TO GR NE
GTIN (EAN)	4032248469642
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0.1575 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Szélesség	3.4 mm	Szélesség (coll)	0.1339 inch
Hossz	145 mm	Hossz, inch	5.7086 inch
Nettó tömeg	1.06 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8	Nyomatás tájolása	vízszintes
Nyomatás típusa	Standard	Nyomatás módja	hó-dombornyomás
Változat	MultiPack	Szélesség	3.4 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Szín	szürke
Halogén	Igen	Hossz	145 mm
Alapanyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Nyomatás színe	fekete
Nyomatott karakterek	Egyéb	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Szám tüskénként	25	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
Impresszum	0-9		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.2 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1.3 mm	Vezeték külső átm.	1.3 - 3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.2 - 1.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		